

# PÂTE DÉCAPANTE ALU SUPERALUCLEAN

**GAMME:** TRAITEMENT DE SURFACE DES ACIERS  
INOXYDABLES ET DES ALUMINIUMS

**Fiche technique:** N° 012022  
**Date de révision:** 01.01.2022



## UTILISATION

Avant l'utilisation du produit, il est nécessaire de secouer énergiquement le bidon.  
La pâte décapante SUPERALUCLEAN s'applique à l'aide d'un pinceau antiacide sur les cordons de soudure à décaper. Attention, ne pas appliquer la pâte décapante sur un cordon de soudure chaud.

## DONNÉES TECHNIQUE

### Rendement :

Environ 75 ml de cordons de soudure / kg

### Temps d'action :

5 à 10 minutes  
La température optimale de décapage devrait être aux alentours de 15°C à 22°C.

## SÉCURITÉ

Avant toute utilisation, consultez la fiche de donnée de sécurité.

Disponible sur [www.weldx.com](http://www.weldx.com)



**Rinçage :** En fin de traitement un rinçage haute pression eau froide (120 bars) mini. Un contrôle valeur PH peut être effectué pour s'assurer d'un bon rinçage dans les zones de rétention.

### Conditionnement :

Pot de 2 Kg / code article : 29001200  
(livré par carton de 6 pots + 6 pinceaux)

## ANALYSE CHIMIQUE

	Acide Fluorhydrique	Acide Nitrique
Concentration	< 5 %	< 25 %
Numéro C.E	231-634-8	231-714-2
Numéro reach	01-2119458860-33	01-2119487297-23
Numéro index	009-003-00-1	007-004-00-1